

# Bouchons / Capuchons

## GPN 350



www.poeppelmann.com/fr/gpn350


### Application

Les protecteurs universels GPN 350 peuvent être utilisés de diverses manières en tant que capuchons ou bouchons. Ils protègent les ouvertures, les conduites et les filetages.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur [www.kapsto.fr/Responsabilite](http://www.kapsto.fr/Responsabilite)



[www.blauer-engel.de/uz30a](http://www.blauer-engel.de/uz30a)



PCR-PE  
bleu



PCR-PE / PE-LD  
jaune



PE-LD  
naturel

| Article        | A  | B    | D    | G    | H   | 100 % PCR   | Mélange matière recyclée | Matière vierge |
|----------------|----|------|------|------|-----|-------------|--------------------------|----------------|
| GPN 350 I 1    | 13 | 5,8  | 3,8  | 7,3  | 6   | 3500001RB61 | 3500001073               | 35000010000    |
| GPN 350 I 2    | 13 | 6,2  | 3,8  | 7,3  | 6   | 3500002RB61 | 35000021073              | 35000020000    |
| GPN 350 I 3    | 13 | 6,4  | 5    | 10,8 | 9   | 3500003RB61 | 35000031073              | 35000030000    |
| GPN 350 I 4    | 13 | 7,1  | 4,7  | 7,8  | 6   | 3500004RB61 | 35000041073              | 35000040000    |
| GPN 350 I 4,5  | 13 | 7,4  | 5    | 7,8  | 6   | 3500450RB61 | 35004501073              | 35004500000    |
| GPN 350 I 5    | 13 | 8,2  | 5,8  | 7,8  | 6   | 3500005RB61 | 35000051073              | 35000050000    |
| GPN 350 I 6    | 13 | 7,8  | 6    | 10,8 | 9   | 3500006RB61 | 35000061073              | 35000060000    |
| GPN 350 I 6,5  | 13 | 8,7  | 6,9  | 7,3  | 6   | 3500650RB61 | 35006501073              | 35006500000    |
| GPN 350 I 7    | 13 | 9,3  | 7,7  | 7,3  | 6   | 3500007RB61 | 35000071073              | 35000070000    |
| GPN 350 I 7,5  | 16 | 9,8  | 7,5  | 9,8  | 8,5 | 3500750RB61 | 35007501073              | 35007500000    |
| GPN 350 I 8    | 16 | 10,4 | 8,1  | 9    | 8   | 3500008RB61 | 35000081073              | 35000080000    |
| GPN 350 I 9    | 16 | 10,4 | 8    | 12,8 | 11  | 3500009RB61 | 35000091073              | 35000090000    |
| GPN 350 I 10   | 16 | 10,8 | 8,8  | 9,8  | 8   | 3500010RB61 | 35000101073              | 35000100000    |
| GPN 350 I 11   | 16 | 11,3 | 9,4  | 9,3  | 8   | 3500011RB61 | 35000111073              | 35000110000    |
| GPN 350 I 12   | 16 | 11,9 | 9,7  | 14,5 | 13  | 3500012RB61 | 35000121073              | 35000120000    |
| GPN 350 I 13   | 16 | 11,9 | 9,7  | 9,2  | 8   | 3500013RB61 | 35000131073              | 35000130000    |
| GPN 350 I 13,5 | 19 | 12,5 | 10,5 | 9,8  | 8   | 3501350RB61 | 35013501073              | 35013500000    |
| GPN 350 I 14   | 19 | 12,9 | 10,9 | 9,8  | 8   | 3500014RB61 | 35000141073              | 35000140000    |
| GPN 350 I 14,5 | 19 | 13,4 | 11,4 | 9,8  | 8   | 3501450RB61 | 35014501073              | 35014500000    |
| GPN 350 I 15   | 19 | 13,9 | 11,7 | 9,8  | 8   | 3500015RB61 | 35000151073              | 35000150000    |
| GPN 350 I 16   | 19 | 14   | 11,7 | 17,7 | 16  | 3500016RB61 | 35000161073              | 35000160000    |
| GPN 350 I 17   | 19 | 14,5 | 12,5 | 9,3  | 8   | 3500017RB61 | 35000171073              | 35000170000    |
| GPN 350 I 18   | 19 | 15   | 13   | 9,3  | 8   | 3500018RB61 | 35000181073              | 35000180000    |
| GPN 350 I 18,5 | 19 | 15,3 | 13,3 | 10,7 | 9   | 3501850RB61 | 35018501073              | 35018500000    |
| GPN 350 I 20   | 24 | 15,9 | 13,7 | 10,7 | 9   | 3500020RB61 | 35000201073              | 35000200000    |
| GPN 350 I 20,5 | 24 | 16,5 | 14,2 | 10,7 | 9   | 3502050RB61 | 35020501073              | 35020500000    |
| GPN 350 I 21   | 24 | 17   | 14,7 | 10,6 | 9   | 3500021RB61 | 35000211073              | 35000210000    |
| GPN 350 I 21,5 | 24 | 17,3 | 15   | 10,7 | 9   | 3502150RB61 | 35021501073              | 35021500000    |
| GPN 350 I 22   | 24 | 17,8 | 14,7 | 23,3 | 22  | 3500022RB61 | 35000221073              | 35000220000    |
| GPN 350 I 23   | 24 | 17,7 | 15,7 | 10,7 | 9   | 3500023RB61 | 35000231073              | 35000230000    |
| GPN 350 I 24   | 24 | 18,3 | 16,5 | 10,7 | 9   | 3500024RB61 | 35000241073              | 35000240000    |
| GPN 350 I 24,5 | 26 | 19,1 | 16,8 | 10,7 | 8,5 | 3502450RB61 | 35024501073              | 35024500000    |
| GPN 350 I 25   | 26 | 19,9 | 17,7 | 12,2 | 10  | 3500025RB61 | 35000251073              | 35000250000    |
| GPN 350 I 26   | 26 | 20,9 | 18,7 | 12,2 | 10  | 3500026RB61 | 35000261073              | 35000260000    |
| GPN 350 I 27   | 26 | 21,5 | 18,7 | 28,2 | 26  | 3500027RB61 | 35000271073              | 35000270000    |
| GPN 350 I 28   | 26 | 22   | 19,7 | 12,2 | 10  | 3500028RB61 | 35000281073              | 35000280000    |
| GPN 350 I 29   | 26 | 22,7 | 20,5 | 12,2 | 10  | 3500029RB61 | 35000291073              | 35000290000    |
| GPN 350 I 30   | 29 | 23,2 | 21,2 | 12,2 | 10  | 3500030RB61 | 35000301073              | 35000300000    |
| GPN 350 I 31   | 29 | 23,7 | 21,7 | 12,2 | 10  | 3500031RB61 | 35000311073              | 35000310000    |
| GPN 350 I 32   | 29 | 24,4 | 23   | 12,2 | 10  | 3500032RB61 | 35000321073              | 35000320000    |
| GPN 350 I 33   | 29 | 25   | 23,7 | 12,2 | 10  | 3500033RB61 | 35000331073              | 35000330000    |
| GPN 350 I 35   | 33 | 26,3 | 24,9 | 13,2 | 11  | 3500035RB61 | 35000351073              | 35000350000    |
| GPN 350 I 36   | 33 | 27,2 | 25,2 | 13,2 | 11  | 3500036RB61 | 35000361073              | 35000360000    |
| GPN 350 I 37   | 33 | 28,3 | 25,7 | 13,2 | 11  | 3500037RB61 | 35000371073              | 35000370000    |
| GPN 350 I 38   | 33 | 29,3 | 26,9 | 12,5 | 11  | 3500038RB61 | 35000381073              | 35000380000    |
| GPN 350 I 39   | 36 | 30,1 | 27,9 | 12,6 | 11  | 3500039RB61 | 35000391073              | 35000390000    |
| GPN 350 I 40   | 36 | 30,4 | 28,3 | 13,2 | 11  | 3500040RB61 | 35000401073              | 35000400000    |
| GPN 350 I 40,5 | 36 | 30,7 | 28,6 | 13,2 | 11  | 3504050RB61 | 35040501073              | 35040500000    |
| GPN 350 I 40,8 | 36 | 31,3 | 29,2 | 13,2 | 11  | 3504080RB61 | 35040801073              | 35040800000    |
| GPN 350 I 41   | 36 | 32   | 29,7 | 12,5 | 11  | 3500041RB61 | 35000411073              | 35000410000    |

PCR-PE  
bleuPCR-PE / PE-LD  
jaunePE-LD  
naturel

| Article       | A  | B    | D    | G    | H    | 100 % PCR    | Mélange matière recyclée | Matériau vierge |
|---------------|----|------|------|------|------|--------------|--------------------------|-----------------|
| GPN 350 I 42  | 36 | 32,8 | 30,5 | 13,2 | 11   | 3500042RB61  | 3500042I073              | 35000420000     |
| GPN 350 I 43  | 42 | 33,9 | 31,5 | 14,2 | 12   | 3500043RB61  | 3500043I073              | 35000430000     |
| GPN 350 I 44  | 42 | 34,5 | 32,5 | 14,2 | 12   | 3500044RB61  | 3500044I073              | 35000440000     |
| GPN 350 I 45  | 42 | 35,3 | 32,4 | 14,2 | 12   | 3500045RB61  | 3500045I073              | 35000450000     |
| GPN 350 I 46  | 42 | 36,5 | 34,7 | 14,2 | 12   | 3500046RB61  | 3500046I073              | 35000460000     |
| GPN 350 I 47  | 45 | 38   | 35,7 | 14,2 | 12   | 3500047RB61  | 3500047I073              | 35000470000     |
| GPN 350 I 48  | 45 | 38,9 | 36,7 | 14,2 | 12   | 3500048RB61  | 3500048I073              | 35000480000     |
| GPN 350 I 49  | 45 | 39,4 | 37,5 | 14,2 | 12   | 3500049RB61  | 3500049I073              | 35000490000     |
| GPN 350 I 50  | 45 | 40,2 | 38,5 | 14,2 | 12   | 3500050RB61  | 3500050I073              | 35000500000     |
| GPN 350 I 51  | 50 | 41,8 | 39,5 | 13,7 | 12   | 3500051RB61  | 3500051I073              | 35000510000     |
| GPN 350 I 52  | 50 | 43,7 | 41,5 | 14,2 | 12   | 3500052RB61  | 3500052I073              | 35000520000     |
| GPN 350 I 53  | 50 | 44,8 | 42   | 14,2 | 12   | 3500053RB61  | 3500053I073              | 35000530000     |
| GPN 350 I 54  | 56 | 46,8 | 44,5 | 13,7 | 12   | 3500054RB61  | 3500054I073              | 35000540000     |
| GPN 350 I 55  | 56 | 48,7 | 46,7 | 14,2 | 12   | 3500055RB61  | 3500055I073              | 35000550000     |
| GPN 350 I 56  | 56 | 50,5 | 47,5 | 22,2 | 20   | 3500056RB61  | 3500056I073              | 35000560000     |
| GPN 350 I 57  | 62 | 54   | 51,5 | 14,2 | 13   | 3500057RB61  | 3500057I073              | 35000570000     |
| GPN 350 I 58  | 72 | 62,5 | 59,2 | 16   | 14   | 3500058RB61  | 3500058I073              | 35000580000     |
| GPN 350 I 59  | 88 | 75,6 | 72,9 | 16,5 | 14   | 3500059RB61  | 3500059I073              | 35000590000     |
| GPN 350 I 60  | 92 | 88,5 | 85   | 20   | 20   | 3500060RB61  | 3500060I073              | 35000600000     |
| GPN 350 I 531 | 56 | 45,8 | 43,9 | 12,9 | 11,8 | 35000531RB61 | 35000531I073             | 350005310000    |
| GPN 350 I 541 | 55 | 48,3 | 46,3 | 14,2 | 12   | 35000541RB61 | 35000541I073             | 350005410000    |
| GPN 350 I 570 | 65 | 59,4 | 56,9 | 15   | 15   | 35000570RB61 | 35000570I073             | 350005700000    |
| GPN 350 I 571 | 65 | 60,8 | 56,8 | 18   | 18   | 35000571RB61 | 35000571I073             | 350005710000    |
| GPN 350 I 581 | 85 | 79,5 | 76,5 | 18   | 18   | 35000581RB61 | 35000581I073             | 350005810000    |

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Les articles de la colonne 100% PCR sont composés de 98 % de PE PCR et de 2 % de couleur sur la base d'un support PIR. Le plastique utilisé est composé à 100 % de PCR.

Les articles de la colonne Mélange recyclé sont composés d'un mélange de PCR et de matière vierge. Pour ces articles, des variations de couleur ainsi que des points noirs, qui ne peuvent pas être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont autorisés. Nous recommandons d'effectuer des tests de fonctionnement avant l'utilisation en série.

## Aperçu des avantages de nos produits:



## Plus respectueux de nos ressources.

Mélange de matières recyclées post-consommation et de matières vierges



## Plus polyvalent.

Solution universelle utilisable comme bouchon et capuchon.



## Salle propre.

Possibilités de production selon les normes VDA tome 19 en ISO 16232 en salle propre isolée sur demande.



## Plus performant.

Applicables sur des ouvertures, des boulons, des conduites et des filetages.